

**ER-spændetangspatron, HSK-A 100 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305517 25
GTIN	4045197954312
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Gennemgang boret op (uden indstillingskrue).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændepatroner iht. DIN 6499 – form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	42 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Til ER-spændetænger	25
Spændeområde	1 - 16 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 160
Holder-standard	ISO 12164-1

Holder-standard	DIN 69882-6
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

---

## Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
--	-----------