

HOLEX**Fræserhovedadapter med kølekanal, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306687 40
GTIN	4045197954374
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

passende specialnøgle nr. 309840	40
Fræsedornslængde L ₄	27 mm
Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	89 mm
Spænde-Ø D ₁	40 mm

Adapter	HSK-A 100 A = 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter