

Garant**Universalværktøjssortiment XXL 70 dele, Antal dele: 70****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

685500 70

GTIN

Artikelklasse

66H

Beskrivelse**Udførelse:**

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 1 stk. af hver nr. 642129 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Skrueetrækkerbits, sekskant: 1 stk. af hver nr. 643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295

Forlænger: 1 stk. nr. 641029 af hver str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2

Båndmål: 1 stk. nr. 462201 str. 2,5

Ringgaffelnøgle: 1 stk. nr. 613600 af hver str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinationstang: 1 stk. nr. 700940 str. 160

Spidstang: 1 stk. nr. 713040 str. 200

Skævbider: 1 stk. nr. 724840 str. 160

Ligekærvskruetrækker: 1 stk. af hver nr. 660030 str. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Skrueetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667690 str. 1; 2

Vinkelskrueetrækkersæt, sekskant, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627132 str. 9

Cutter: 1 stk. nr. 845020

Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352

Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 238

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj.

Teknisk beskrivelse

Vægt	11 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Antal dele	70
Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

Skrueetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667690 2
Skrueetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660030 5,5
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641029 255
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613500 15
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643229 14
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642129 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613600 10
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641029 75
Skrueetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 2 mm	660030 2

Flad rundtang lige, forkromet, med greb Hel længde 200 mm	713040 200
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm	642129 34
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613600 9
Kombinationstang, forkromet med 2K-greb Hel længde 160 mm	700940 160
Låg med indlæg, separat	693352
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642129 15
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660030 3,5
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667690 1
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643229 10
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642129 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613600 21
Båndmål med rude Båndlængde 2,5 m	462201 2,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613600 17
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642129 30
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643229 8
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641029 130
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643229 4
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613600 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613600 6
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613600 19
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640025 1/2
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643229 7
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642129 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613600 15
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643229 5

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom Type 238	693330 238
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642129 22
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642129 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613600 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613600 20
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643229 12
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642129 24
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642129 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613600 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613600 16
Skævbider forkromet, med greb Hel længde 160 mm	724840 160
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643229 6
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642129 11
Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugleforkromet Antal skruetrækkere 9	627132 9
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642129 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613600 11
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642129 32
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642129 8
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642129 27
Universalkniv med tokomponent-grebmed 3 klinger, 18 mm	845020
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613600 7
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642129 21
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 6,5 mm	660030 6,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613600 22
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642129 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613600 14

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613500 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613600 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613600 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613600 8
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642129 10