

**Garant****Sortiment med låseringstænger 8 dele, Antal dele: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	685610 8
GTIN	2050001944559
Artikelklasse	66H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.

**Leveringsomfang:**

Præcisions-låseringstænger til indvendige ringe og borer: 1 stk. af hver nr. 719770 str. J0; J1; J2; J3

Præcisions-låseringstænger til udvendige ringe og aksler: 1 stk. af hver nr. 719870 str. A0; A1; A2; A3

Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352

Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 102

**Bemærk:**

Leveres med sorteret værktøj. Den passende rullevojn til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr. 693370 str. 5.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	3,6 kg
Produkttype	Låseringstang

## Tilbehør

Præcisionslåseringstang Type A1	719870 A1
Præcisionslåseringstang Type A3	719870 A3
Præcisionslåseringstang Type J2	719770 J2
Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom Type 102	693330 102
Præcisionslåseringstang Type A2	719870 A2
Låg med indlæg, separat	693352
Præcisionslåseringstang Type J0	719770 J0
Præcisionslåseringstang Type J1	719770 J1
Præcisionslåseringstang Type J3	719770 J3
Præcisionslåseringstang Type A0	719870 A0