

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Knæled	259015 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
ISO-kode holder	PSSNR/L 1616H12
Knæledsskrue	259018 2
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Skaftstørrelse	16 mm
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	259031 20
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Samlet længde L	100 mm
Fjedersæt	259044 2
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500