



Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-Ø: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380777 200
GTIN	2050001944405
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

Effektivt magnetsystem med **Neodym**-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft **trinløst indstillelig**.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.

Til opspænding af små og tynde til store emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Teknisk beskrivelse

Centrerings-Ø	150 mm
Vægt	13 kg
Centreringsdybde	4 mm
Højde	57 mm
Gevind-Ø	4×M8

Nominel magnetkraft	100 N/cm ²
Mulig centrerboring J	20×6 mm
Højdetolerance	0 / -1 mm
Hulkreds-Ø	180 mm
Magnetfelthøjde	10 mm
Patron-Ø	200 mm
Parallelpoldeling	8+3 mm
Polpladens slidstyrke	6 mm
Produkttype	Magnet-spændepatron