



Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-Ø: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380777 300
GTIN	2050001944429
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

Effektivt magnetsystem med **Neodym**-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft **trinløst indstillelig**.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.

Til opspænding af små og tynde til store emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Teknisk beskrivelse

Mulig centrerboring J	25×20 mm
Højdetolerance	0 / -1 mm
Polpladens slidstyrke	6 mm
Magnetfelthøjde	10 mm
Højde	62 mm

Centrerings-Ø	250 mm
Nominel magnetkraft	150 N/cm ²
Gevind-Ø	4×M8
Centreringsdybde	4 mm
Parallelpodeling	12+3 mm
Hulkreds-Ø	285 mm
Patron-Ø	300 mm
Vægt	31 kg
Produkttype	Magnet-spændepatron