


**Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-Ø: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380776 100
GTIN	2050001943620
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektivt magnetsystem med **Neodym**-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft **trinløst indstillelig**.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.

Til opspænding af små og tynde til mellemstore emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Teknisk beskrivelse

Parallelpoldeling	1,9 mm
Højdetolerance	0 / -1 mm
Hulkreds-Ø	85 mm
Højde	50 mm
Centreringsdybde	4 mm

Nominel magnetkraft	70 N/cm ²
Magnetfelthøjde	8 mm
Centrerings-Ø	60 mm
Patron-Ø	100 mm
Vægt	3 kg
Mulig centrerboring J	20×14 mm
Gevind-Ø	4×M8
Polpladens slidstyrke	5 mm
Produkttype	Magnet-spændepatron