



Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-Ø: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380776 300
GTIN	2050001943675
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

Effektivt magnetsystem med **Neodym**-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft **trinløst indstillelig**.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.

Til opspænding af små og tynde til mellemstore emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Teknisk beskrivelse

Magnetfelthøjde	8 mm
Vægt	31 kg
Patron-Ø	300 mm
Højdetolerance	0 / -1 mm
Centreringsdybde	4 mm

Højde	62 mm
Gevind-Ø	4×M8
Hulkreds-Ø	227 mm
Mulig centrerboring J	300×5 mm
Parallelpodeling	1,9 mm
Polpladens slidstyrke	5 mm
Centrerings-Ø	250 mm
Nominel magnetkraft	100 N/cm ²
Produkttype	Magnet-spændepatron