


**Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-Ø: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380776 200
GTIN	2050001943651
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektivt magnetsystem med **Neodym**-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft **trinløst indstillelig**.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.

Til opspænding af små og tynde til mellemstore emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Teknisk beskrivelse

Mulig centrerboring J	200×5 mm
Hulkreds-Ø	154 mm
Vægt	15 kg
Nominel magnetkraft	100 N/cm ²
Polpladens slidstyrke	5 mm

Centrerings-Ø	150 mm
Patron-Ø	200 mm
Parallelpoldeling	1,9 mm
Højde	57 mm
Gevind-Ø	4×M8
Magnetfelthøjde	8 mm
Centreringsdybde	4 mm
Højdetolerance	0 / -1 mm
Produkttype	Magnet-spændepatron