




Selvnivellerende krydslinjelaser GLL, Type: 3-80C



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Artikelklasse	46T

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt krydslinjelaser med selvnivellerende laserlinjer. Hurtig vandret og lodret justering af linjer. Robust design med softgrip-støtte beskytter mod stød. Støv- og stænkvangsbeskyttet. Endvidere to lodrette lodpunkter.

En vandret og 2 lodrette 360° linjer muliggør en lang række nye opgaver til samtidig markering, justering og nivellering indendørs. Stort arbejdsområde på op til 120 m ved hjælp af modtageren LR 7 Professional (tilbehør). Stort arbejdsområde på op til 120 m ved hjælp af modtageren LR7 Professional (tilbehør). Bluetooth-port til fjernstyret anvendelse til præcist arbejde uden at berøre apparatet. **CAL Guard** overvåger laseren og melder negative påvirkninger og behov for kalibrering. Alternativ strømforsyning med 4× AA-batterier. Højdeindstilling med låsefunktion giver sikker og præcis justering via universalholder BM1.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Akku med hurtiglader, universalholder BM1, lasermåltavle, beskyttelsestaske, transportkuffert.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Rækkevidde	30 m

Fejlgrænse	±0,2 mm/m
Nivelleringsområde	±4 grader
Rækkevidde med modtager	120 m
Længde	162 mm
Stativgevind	1/4 tommer
Stativgevind	5/8 tommer
Interface	Bluetooth-port
Højde	148 mm
Vægt	900 g
Laserklasse	2
Bredde	84 mm
Emballage	Kuffert
Laserens farve	rød
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Krydslinjelaser