



Digital hældningsmåler TECH, Type: 500



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467563 500
GTIN	4005069191252
Artikelklasse	46M

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og robust kabinet, måleflade af eloxeret aluminium. Variable fastgørelsesmuligheder via T-not, V-not og REE-magnetsystem. Digitalt display med lys drejer sig, når instrumentet vendes.

Integreret advarselsfunktion forhindrer fejlmålinger. Tastespærre, hold- og reference-funktion.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive taske. 2 batterier nr. 081561 str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Tallenes trinværdi	0,01 grader
Bredde	32 mm
Højde	70 mm
Måleområde	360 (4×90°) grader
Længde	175 mm
Planhedstolerance	0,07 mm
Fejlgrænse elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grader

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H2
Produkttype	Hældningsmåler

Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
---	------------