



## Digital hældningsmåler TECH, Type: 1000



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467563 1000
GTIN	4005069191269
Artikelklasse	46M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt og robust kabinet, måleflade af eloxeret aluminium. Variable fastgørelsesmuligheder via T-not, V-not og REE-magnetsystem. Digitalt display med lys drejer sig, når instrumentet vendes.

Integreret advarselsfunktion forhindrer fejlmålinger. Tastespærre, hold- og reference-funktion. Smart dokumentation af enkelte eller kontinuerlige målinger. Serielt interface til tilslutning til PC og bussystemer. Samtidig anvendelse af flere apparater i ét system.

**Gratis** software STABILA ANALYTICS til nem analyse og dokumentation af måleværdier, uden programmeringsarbejde.

#### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive taske. Li-ion-batteri med strømforsyning med 4 landespecifikke vekseladapters, 2 datakabler, analysesoftware.

### Teknisk beskrivelse

Længde	175 mm
Tallenes trinverdi	0,01 grader
Måleområde	0 – 360 grader
Højde	70 mm

Planhedstolerance	0,07 mm
Bredde	32 mm
Fejlgrænse elektronikmodul	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) grader
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H2
Produkttype	Hældningsmåler

### Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------