

Garant**Skærholder med fast hældningsvinkel 1,5°, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 8/11mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 271995 8/11 |
| GTIN | 4045197954589 |
| Artikelklasse | 21W |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|------------|
| Samlet længde L | 136,4 mm |
| Spændeskruer til gevindplade | 279810 4 |
| Skaftstørrelse | 8 mm |
| Funktionsbredde L ₄ | 8 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 17,5 mm |
| Hældningsvinkel | 1,5 grader |
| Plattestørrelse | 11 mm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Spændeskruer Type 4 | 279810 4 |
| | 659957 500 |

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm
