

**Garant****Skærholder med fast hældningsvinkel 1,5°, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271995 12/11
GTIN	4045197954701
Artikelklasse	21W

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	125 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Spændeskruer til gevindplade	279810 4
Hovedlængde L <sub>1</sub>	17,5 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	12 mm
Hældningsvinkel	1,5 grader
Plattestørrelse	11 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændeskruer Type 4	279810 4

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

---

659957 500