

Garant**Skærholder med fast hældningsvinkel 1,5°, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271995 20/11
GTIN	4045197954725
Artikelklasse	21W

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	20 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Samlet længde L	130 mm
Spændeskruer til gevindplade	279810 4
Hældningsvinkel	1,5 grader
Plattestørrelse	11 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændeskruer Type 4	279810 4

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500