

SWISS TOOLS

Borestangsskaft, cylindrisk, Ø D – A-mål: 25-200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320410 25-200
GTIN	2050001945174
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

Teknisk beskrivelse

Ø D	25 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed