


## Pallepåbygningsreol, Dybde 1100 mm, Højde: 3000 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991206 3000
GTIN	4058255039166
Artikelklasse	960

### Beskrivelse

#### BEMÆRK: Farvevalg muligt

#### Udførelse:

**Basisreol** bestående af 2 profilrammer hver med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar.

**Tilbygningsreol** bestående af 1 profilramme med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Ekstra niveauer finder du under tilbehør.

**Vanger** type LNS 100×50×1,5.

Opstillingsmål, påbygningsreol: 2786 mm.

#### Beskrivelse:

#### Opstillingsmål:

#### Reolens samlede længde:

Til gavlrammer S610-M18 og S625-A18:

Nominal længde + antal gavle × 86 mm (ved S610-M18)

Nominal længde + antal gavle × 110 mm (ved S625-A18).

#### Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange

#### pulverlakerede.

#### Bemærk:

- Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

- **Sørg for, at gavlrammerne har mindst 100 mm afstand til vægge og bygningsdele til fodpladen.**

Ved montering af vangerne er det vigtigt, at den **udvendige gavl rager mindst 500 mm ud over det sidste lagerniveau**. Inden for reolrækken er det nok, at gavlene rager 100 mm op.

Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde: 2786 mm

Hyldebredde: 2700 mm

Hyldebelastning: 1840 kg

Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 2 vangepr. sektion): 10415 kg

Rammeprofil: S610-M18

## Teknisk beskrivelse

Hyldebelastning	1840 kg
Montering ved indstik	ja
Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 2 vangepr. sektion)	10415 kg
Hyldebredde	2700 mm
Højde	3000 mm
Kundemontering	ja
Antal reolgavle	1
Reoladgang	Dobbeltsidet
Dybde	1100 mm
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Antal pallepladser pr. sektion	9
Rammeprofil	S610-M18
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	2786 mm
Vange, type	LNS 100×50×1,5
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	1840 kg
Holder til paller med bæreevne	613 kg
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004

Produktnavnsegenskab	Dybde 1100 mm
Produkttype	Pallereol

---

## Tilbehør

Vangepar LNS 100×50 Vangelængde 2700 mm	991337 2700
Gulvanker til pallereolrammer	991470
Underlægsplader til pallereolrammer Sæt 3 dele	991480
Låsestift til vanger	991331