

## Pallepåbygningsreol, Dybde 1100 mm, Højde: 4000 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991226 4000
GTIN	4058255039425
Artikelklasse	960

### Beskrivelse

#### **BEMÆRK: Farvevalg muligt**

#### **Udførelse:**

**Basisreol** bestående af 2 profilrammer hver med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar.

**Tilbygningsreol** bestående af 1 profilramme med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Ekstra niveauer finder du under tilbehør.

**Vanger** type EGN 120×50×1,5.

Opstillingsmål, påbygningsreol: 2786 mm.

#### **Beskrivelse:**

#### **Opstillingsmål:**

#### **Reolens samlede længde:**

Til gavlrammer S610-M18 og S625-A18:

Nominel længde + antal gavle × 86 mm (ved S610-M18)

Nominel længde + antal gavle × 110 mm (ved S625-A18).

#### **Lakering:**

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange

#### **pulverlakerede.**

#### **Bemærk:**

- **Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

- **Sørg for, at gavlrammerne har mindst 100 mm afstand til vægge og bygningsdele til fodpladen.**

Ved montering af vangerne er det vigtigt, at den **udvendige gavlrager mindst 500 mm ud over det sidste lagerniveau**. Inden for reolrækken er det nok, at gavlene rager 100 mm op.

Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde: 2786 mm

Hyldebredde: 2700 mm

Hyldebelastning: 3250 kg

Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 3 vangepr. sektion): 10250 kg

Rammeprofil: S610-M18

## Teknisk beskrivelse

Montering ved indstik	ja
Rammeprofil	S610-M18
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Antal reolgavle	1
Vange, type	EGN 120×50×1,5
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	2786 mm
Hyldebelastning	3250 kg
Hyldebredde	2700 mm
Dybde	1100 mm
Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 3 vangepr. sektion)	10250 kg
Reoladgang	Dobbeltsidet
Højde	4000 mm
Antal pallepladser pr. sektion	12
Kundemontering	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	3250 kg
Holder til paller med bæreevne	1083 kg
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004

Produktnavnsegenskab	Dybde 1100 mm
Produkttype	Pallereol

---

## Tilbehør

Låsestift til vanger	991331
Gulvanker til pallereolrammer	991470
Underlægsplader til pallereolrammer Sæt 3 dele	991480