

Pallepåbygningsreol, Dybde 1100 mm, Højde: 4500 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991226 4500
GTIN	4058255039432
Artikelklasse	960

Beskrivelse

Udførelse:

Basisreol bestående af 2 profilrammer hver med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar.

Tilbygningsreol bestående af 1 profilramme med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Ekstra niveauer finder du under tilbehør.

Vanger type EGN 120×50×1,5.

Opstillingsmål, påbygningsreol: 2786 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Reolens samlede længde:

Til gavlrammer S610-M18 og S625-A18:

Nominal længde + antal gavle × 86 mm (ved S610-M18)

Nominal længde + antal gavle × 110 mm (ved S625-A18).

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange

pulverlakerede.

Bemærk:

- Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
- Sørg for, at gavlrammerne har mindst 100 mm afstand til væg og bygningsdele til fodpladen.

Ved montering af vangerne er det vigtigt, at den **udvendige gavl rager mindst 500 mm ud over det sidste lagerniveau**. Inden for reolrækken er det nok, at gavlene rager 100 mm op.

Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde: 2786 mm

Hyldebredde: 2700 mm

Hyldebelastning: 3250 kg

Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 3 vangepr. sektion): 9180 kg

Rammeprofil: S610-M18

Teknisk beskrivelse

Antal lagerniveauer	4
Hyldebelastning	3250 kg
Dybde	1100 mm
Vange, type	EGN 120×50×1,5
Kundemontering	ja
Hyldebredde	2700 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	2786 mm
Montering ved indstik	ja
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Antal pallepladser pr. sektion	12
Højde	4500 mm
Reoladgang	Dobbelt-sided
Rammeprofil	S610-M18
Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 3 vangepr. sektion)	9180 kg
Antal reolgavle	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	3250 kg
Holder til paller med bæreevne	1083 kg
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004

Produktnavnsegenskab	Dybde 1100 mm
Produkttype	Pallereol