

## Profillager-basisreol, Højde: 3000mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991488 3000
GTIN	4058255038176
Artikelklasse	960

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til stående og overskuelig lagring af let og tungt langgodt, f.eks. taglægter, rør, lister, bjælker etc. Også ideel til brug i SB-området. Variabelt anvendelige skillearme muliggør fleksible modulbredder. Hældning på 10°.

#### Leveringsomfang:

2 ramme, 5 vanger, 4 underlagsplader, fodplader, 8 gulvankre (uden skillearme).

#### Lakering:

Stativer svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger RAL 2004 orange **pulverlakerede**.

#### Bemærk:

- **Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader nr. 991481.**
- **Lagergodset må være maks. 500 mm højere end reolen!**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**
- **Skillearme under nr. 991490 str. 500 eller nr. 991490 str. 750 skal bestilles separat.**

### Teknisk beskrivelse

Sideværts anliggende last pr. skillearm	25 kg
Rammeprofil	S610-M18-U

Højde	3000 mm
Lodret last (enkeltsektion)	1135 kg
Opstillingsmål, basisreol, bredde	2872 mm
Hyldebredde	2700 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produkttype	Profillagerreol

---

## Tilbehør

Gulvanker til pallereolrammer	991470
-------------------------------	--------