

**Værktøjsholder, form B6 radial venstre, lang, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319080 30
GTIN	4045197955029
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
h ₅	38 mm
b ₁	100 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm

h ₆	28 mm
Skaft-Ø d ₁	30 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
l ₂	40 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder

Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------