

**VDI-multiholder over hovedhøjde, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319190 30
GTIN	4045197955074
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Skaftbredde b_3	17 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Skaft-Ø d_1	30 mm
h_6	38 mm
b_1	76 mm
h_2	29 mm
h_5	28 mm

h_1	20 mm
b_2	35 mm
l_1	60 mm
Produkttype	VDI-multiholder