

**VDI-multiholder over hovedhøjde, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319190 40 |
| GTIN | 4045197955081 |
| Artikelklasse | 32V |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|---------|
| h_1 | 25 mm |
| h_6 | 48 mm |
| h_2 | 34 mm |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 40 |
| Skaftbredde b_3 | 20,5 mm |
| h_5 | 32,5 mm |
| Skaft-Ø d_1 | 40 mm |

| | |
|-------------|-----------------|
| b_1 | 90 mm |
| l_1 | 72 mm |
| b_2 | 42,5 mm |
| Produkttype | VDI-multiholder |