

**VDI-multiholder over hovedhøjde, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319190 50
GTIN	4045197955098
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Teknisk beskrivelse**

Skaftbredde $b_3$	25,5 mm
Skaft-Ø $d_1$	50 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
$b_2$	50 mm
$h_6$	60 mm
$h_5$	35 mm
$h_2$	41 mm

$b_1$	105 mm
$h_1$	32 mm
$l_1$	85 mm
Produkttype	VDI-multiholder