


**Garant****WOEX 05T304 T, HB330, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232635 UNI
GTIN	4045197955142
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse****Passer til :**

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,1 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304 T
Type	HB330
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	S
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		