

FLUKE.

**Strøm-spændingstestere, Type: T6-600****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Artikelklasse	47H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Åben strømtang til **kontaktløs måling af spænding**, strøm og frekvens uden at skulle forbinde måleledninger med spændingsførende punkter. Udskiftelige prøvespidser. Til måling af ledertværsnit på 120 mm<sup>2</sup>. Let aflæseligt display med baggrundsbelysning.

**Anvendelse:**

Til professionel spændings- og polaritetstest samt strømmåling. Egnede til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

**Norm:**

**IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 batterier 081561 str. LR6, tilsluttede måleledninger med aftagelige 4 mm beskyttelseshætter til målespidserne.

**Teknisk beskrivelse**

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Målemetode	TRUE RMS
Antal medfølgende batterier	2

Overspændingskategori	CAT III 600 V
Kalibrering	I4
Vekselstrøm AC	0,1 - 200 A
Modstand	1 $\Omega$ – 2 k $\Omega$
Holdeværdi-knap	ja
Visningsområde AC	1 - 600 V
Visningsområde DC	1 - 600 V
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Multimeter

## Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
-----------------------------	----------

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------