

**Fladvinkel af eloxeret aluminium nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 75X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451050 75X50
GTIN	4067263117865
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Vinkel af hærdet aluminium (HRC 63). Korrosionsbestandig. Anti-magnetisk. Ridsefast, sorteloxeret blændefri overflade. Kontrolflader af fineste forarbejdning. Tydeligt aflæselig, lasergraveret skala.

Teknisk beskrivelse

Bentværsnit	15×4 mm
Længde, langt ben	75 mm
Vinkelbenlængde	75×50 mm
Retvinklethed	0,014 mm
Længde, kort ben	50 mm
Kalibrering	F1
Norm	Fabriksstandard
Nøjagtighed	1

Materiale	Aluminium
Alle dele	Hærdet
Kontrolflader	fræset
Produkttype	Fladvinkel

Services

DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100