

FLUKE.

Strøm-spændingstestere, Type: T6-1000**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473215 T6-1000
GTIN	095969854030
Artikelklasse	47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Åben strømtang til **kontaktløs måling af spænding**, strøm og frekvens uden at skulle forbinde måleledninger med spændingsførende punkter. Udskiftelige prøvespidser. Til måling af ledertværsnit på 120 mm². Let aflæseligt display med baggrundsbelysning. Samtidig visning af aktuell spændings- og strømværdi på displayet.

Anvendelse:

Til professionel spændings- og polaritetstest samt strømmåling. Egnede til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081561 str. LR6, tilsluttede måleledninger med aftagelige 4 mm beskyttelseshætter til målespidserne.

Teknisk beskrivelse

Vekselstrøm AC	0,1 - 200 A
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6

Kalibrering	I4
Modstand	1 Ω - 100 k Ω
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Målemetode	TRUE RMS
Antal medfølgende batterier	2
Holdeværdi-knap	ja
Visningsområde DC	1 - 1000 V
Visningsområde AC	1 - 1000 V
Frekvensmåling	45 - 66 Hz
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Multimeter

Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
-----------------------------	----------

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
---	------------