

**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 43mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116320 43
GTIN	4045197955609
Artikelklasse	12C

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning **og forbedret spåntransport.**

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530.**

Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK, størrelse	4
Tolerance, nom. Ø	h8
Nominel Ø D _c	43 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,32 mm/o
Antal skær Z	2
Norm	DIN 345
Samlet længde L	359 mm
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	145,5 mm
Spånnotlængde L _c	210 mm
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Morsekonus
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Type	N
Spiralvinkel	20-30 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		