

HOLEX®**Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 12 dele, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637667 6
GTIN	4045197955937
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til sekskantskruer/møtrikker gs_profil_6kant-einsatz M6 – M16.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 642220 str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Opbevaring i: Stålpladekasse

1 skralde: Nr. 640220

2 forlængere: 1 stk. af hver nr. 641020 str. 130; 255

Længde: 324 mm

Bredde: 153 mm

Højde: 51 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-24 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-24 mm

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal dele	12
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Emballage	Stålpladekasse
Længde	324 mm
Bredde	153 mm
Højde	51 mm