

**Topnøglesortiment, 3/8" firkant, tommer 28 dele, Antal dele: 28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630047 28
GTIN	4045197955975
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Driv- og forbindelsesdele iht. DIN 3122/ 3123. Alle dele i kunststofbokse.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 12 stk. svarende til nr. 637100

str. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 tomme

Toppe, 12-kantede, lange: 9 stk. svarende til nr. 637322 str. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tomme

Toppe til tændrør, 12-kantede: 2 stk. svarende til nr. 637329 str. 16; 20,8

T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 635720 str. 200

Forlængere: 2 stk. svarende til nr. 635420 str. 75; 250

Kardanled: 1 stk. som nr. 636220

Skralde: 1 stk. som nr. 635090

Opbevaring: Kunststofkuffert

Højde: 84 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Nøglevideområde, tolvkantet topnøgle: 1/4-7/8 tommer

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	1/4-7/8 tommer
Antal dele	28
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Emballage	Kunststofboks
Længde	350 mm
Bredde	302 mm
Højde	84 mm
Produkttype	Topnøgle