

**Topnøglesortiment, 1/4" firkant, tommer 27 dele, Antal dele: 27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630045 27
GTIN	4045197955968
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Driv- og forbindelsesdele iht. DIN 3122/ 3123. Alle dele i kunststoffbokse.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 11 stk. svarende til nr. 631022 str. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 tomme

Toppe, sekskant, lange: 10 stk. svarende til nr. 631417 str. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 tomme

T-greb: 1 stk. svarende til nr. 633029

Greb: 1 stk. omtrent som nr. 632840 str. 150

Forlængere: 2 stk. svarende til nr. 632420 str. 50; 100

Kardanled: 1 stk. som nr. 633520

Skralde: 1 stk. som nr. 632090

Opbevaring: Kunststoffboks

Højde: 66 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5/32-9/16 tommer

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Antal dele	27
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5/32-9/16 tommer
Emballage	Kunststofboks
Længde	280 mm
Bredde	176 mm
Højde	66 mm
Produkttype	Topnøgle