



Enhåndsskruetvinge, Spændvidde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860250 600
GTIN	4008158030692
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Tvingeenhed i sejhærdet stål. Kabinet og arm i glasfiberarmeret polyamid. Hætte i elastisk kunststof sikrer skånsom spænding. **Hurtig fiksering** af emner **med en hånd** er mulig med tilspændingsarm. Kan betjenes fra **2K-greb** eller fra skinnesiden efter eget valg. **Kraftfuld spænding** (ligeledes når man løsner) med trapezgevindspindel som med skruetvinge helt i stål. Ergonomisk frigørelsesknop til let forskydning af glidebøjlen. Spændekraft op til 3500 N.

Anvendelse:

Universalanvendelse, især til opgaver, hvor **brugeren kun har en hånd fri til at spænde med**, f.eks. til at holde lister, profiler, kabler, rør osv. Også en fordel til **arbejde over hovedet** samt **fjedrende emner** eller **emner, der giver meget efter**.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	600 mm
Tværsnit, glideskinne	19,5×9,5 mm
Udladning	100 mm
Maks. spændekraft	3500 Nm

Produkttype

Skruetvinge