



CleverDrill spiralbor lange HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 9 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	116050 9
GTIN	4045197956491
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill – stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilsleb. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med **142° spidsvinkel**, der forøger processikkerheden

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 340

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 101,5 mm

Spånnotlængde L_c : 115 mm

Samlet længde L: 175 mm

Skaft-Ø D_s : 9 mm

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D_c	9 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	101,5 mm
Samlet længde L	175 mm
Tolerance, nom. Ø	h8

Skaft-Ø D _s	9 mm
Spånnotlængde L _c	115 mm
Antal skær Z	2
Norm	DIN 340
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor