

**CleverDrill spiralbor lange HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 9,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116050 9,5
GTIN	4045197956507
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX CleverDrill – stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med **142° spidsvinkel**, der forøger processikkerheden

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 340

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 100,8 mm

Spånnotlængde L_c : 115 mm

Samlet længde L: 175 mm

Skaft-Ø D_s : 9,5 mm

Teknisk beskrivelse

Tolerance, nom. Ø	h8
anbefalet maksimal boreddybde L_2	100,8 mm
Samlet længde L	175 mm
Spånnotlængde L_c	115 mm

Norm	DIN 340
Skaft-Ø D _s	9,5 mm
Nominel Ø D _c	9,5 mm
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor