



CleverDrill spiralbor lange HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 10,5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	116050 10,5
GTIN	4045197956538
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill – stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilsleb. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med **142° spidsvinkel**, der forøger processikkerheden

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 340

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 105,3 mm

Spånnotlængde L_c : 121 mm

Samlet længde L: 184 mm

Skaft-Ø D_s : 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 340
Nominal Ø D_c	10,5 mm
Spånnotlængde L_c	121 mm
Skaft-Ø D_s	10,5 mm

Antal skær Z	2
Samlet længde L	184 mm
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	105,3 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor