



Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860000 160
GTIN	4008158008677
Artikelklasse	83J

Beskrivelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.

Bevægelig spændearm **med glidesikring**, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160. Med kunststofhætte på trykfladen.

Spændekraft indtil 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservedel:

Beskyttelseshætte nr. 860115.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	160 mm
Udladning	80 mm

Tværsnit, glideskinne	25×6 mm
Produkttype	Skruetvinge

Tilbehør

Trykkappesortiment8 dele Trykplade-Ø 27 mm	860115 27
Vario justerbare spændebakker, par	862950