



## CleverDrill spiralbor lange HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 11,5 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	116050 11,5
GTIN	4045197956552
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**HOLEX CleverDrill** – stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

#### Anbefaling:

#### Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med **142° spidsvinkel**, der forøger processikkerheden

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 340

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 110,8 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 128 mm

Samlet længde L: 195 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 11,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 340
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	110,8 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	195 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11,5 mm
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	128 mm
Antal skær Z	2
Nominel Ø D <sub>c</sub>	11,5 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor