

**HOLEX****CleverDrill spiralbor lange HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 2,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116050 2,5
GTIN	4045197956149
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HOLEX CleverDrill** – stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Bemærk:**

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med **142° spidsvinkel**, der forøger processikkerheden

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 340

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 58,3 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 62 mm

Samlet længde L: 95 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 2,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	58,3 mm
Spånnotlængde $L_c$	62 mm
Skaft-Ø $D_s$	2,5 mm
Antal skær Z	2

Norm	DIN 340
Nominal $\varnothing D_c$	2,5 mm
Tolerance, nom. $\varnothing$	h8
Samlet længde L	95 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor