



## CleverDrill spiralbor lange HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 3,5 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	116050 3,5
GTIN	4045197956248
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**HOLEX CleverDrill** – stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilsleb. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

#### Anbefaling:

#### Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med **142° spidsvinkel**, der forøger processikkerheden

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 340

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 67,8 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 73 mm

Samlet længde L: 112 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 3,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde $L_c$	73 mm
Skaft-Ø $D_s$	3,5 mm
Antal skær Z	2
Tolerance, nom. Ø	h8

anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	67,8 mm
Norm	DIN 340
Samlet længde L	112 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	3,5 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor