

**Skydelære, Måleområde: 300 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415195 300
GTIN	4045197956620
Artikelklasse	42A

Beskrivelse**Udførelse:**

Blændfri, matforkromet nonius. Hærdede og slebne måleflader. **Lange målekæber til måling af store emner og emne-Ø.** Med låseskrue. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendig måling.

Alle dele: Hærdet

Norm: DIN 862

Reverserbar aflæsning: mm / tomme

Kalibrering: A1

Aflæsning: 0,05 mm

Deling: 1/20 mm

Fejlgrænse: 0,05 mm

Kæbelængde: 90 mm

Indvendig måleansats-Ø: 10 mm

Vægt: 0,44 kg

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 300 mm
Vægt	0,44 kg
Fejlgrænse	0,05 mm
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,05 mm

Kalibrering	A1
Kæbelængde	90 mm
Deling	1/20 mm
Norm	DIN 862
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	011030 300
DAkKS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	011050 300
Mærkning laserindgraveret Type	018940