

**Hulsav HM flad, Ø DC: 34mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118505 34
GTIN	4045197956743
Artikelklasse	12C

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Borekrone og skaft i ét stykke** (hærdet), yderst stabil og fejlfrit rundløb.

**Smalle HM-skæreplatter** med **positiv spånvinkel** og **stor frivinkel** af hensyn til god skæreydelse ved lavt skæretryk.

Centrerbor, udskiftelig, skaft med 3 spånflader.

Skærebredde 1,9 mm ved alle størrelser. Ø-tolerance: **+ 0,15 / - 0,05 mm**

Mål L: **Alle str. = 11,8 mm**

**Anvendelse:**

Til anvendelse på stationære maskiner. Velegnet til fiberforstærket kunststof (GFK og CFK).

Kun til flade materialer med en tykkelse på op til maks. 5 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	10 mm
Nominal Ø D <sub>c</sub>	34 mm
Længde L	11,8 mm
Udførelse	flad
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Ø-tolerance	-0,05 / 0,15 mm

Farvering	uden
Produkttype	Hulskærer

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		