



## Selvnivellerende krydslinjelaser LINO, Type: L2G



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Artikelklasse	47C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust, ergonomisk kunststofhus, støv- og stænkvandsbeskyttet. **Med grønne laserlinjer af hensyn til optimal synlighed. Op til 400 % bedre synlighed end rød laserstråle.**

Pulsfunktion med energisparemodus. **Meget lang brugstid** på op til 44 timer takket være lithium-ion-akku. Den magnetiske adapter kan fastgøres på enhver væg med stålelementer.

**Magneten gør den frit drejelig og nem at tage af.** Låsemekanisme til skrå projektioner og til beskyttelse i forbindelse med transport.

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-akku, lader, batteriholder, måltavle og kuffert.

### Teknisk beskrivelse

Nivelleringsområde	±4 grader
Bredde	60 mm

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Fejlgrænse	0,2 mm/m
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Rækkevidde	35 m
Dybde	100 mm
Laserklasse	2
Rækkevidde med modtager	80 m
Vægt	530 g
Højde	110 mm
Laserens farve	grøn
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Krydslinjelaser

---

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6