



Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 1250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860100 1250
GTIN	4008158011905
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert. **Uden beskyttelsehætte.**

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	35×11 mm
Udladning	120 mm
Spændvidde	1250 mm
Produkttype	Skruetvinge

