



Let skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860200 250
GTIN	4008158006994
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert. Med kunststofhætte på trykfladen.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivelse

Udladning	100 mm
Spændvidde	250 mm
Tværsnit, glideskinne	27×7 mm
Produkttype	Skruetvinge