

Garant**Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

860050 200

GTIN

4045197559630

Artikelklasse

81D

Beskrivelse**Udførelse:**

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.

Bevægelig spændearm **med glidesikring**, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder. Med kunststofhætte på trykfladen.

Norm:**DIN 5117****Reservedel:**

Beskyttelseshætte nr. 860051.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne

27×7 mm

Udladning	100 mm
Spændvidde	200 mm
Produkttype	Skruetvinge

Tilbehør

Trykkappesortiment 12 dele Type 200	860051 200
-------------------------------------	------------