



## Trykluftexcentersliber, Type: 59043



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079656 59043
GTIN	616026590434
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. **Komfortabel anvendelse** takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. **Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau** og stålcylander, lavt støjniveau.

Dynorbital-Spirit excentersliber (152 mm) til central udsugning. Til **finslibning** med 2,5 mm vandring. **Egenudsugning** gennem slange og medfølgende støvpose inklusive burrelåssliberondel nr. 567872 str. 150.

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

#### Bemærk:

Burrelåsslibesliver finder du under nr. 567775 eller 567901.

DynaMaze burrelåssliberondel til nr. 079655 og nr. 079656 str. X61V og str. 58436 finder du under nr. 567872 str. 150.

### Teknisk beskrivelse

Udsugningstype	Egenudsugning
Arbejdsstøj	77 dB(A)
Vægt	0,6 kg
Slibetallerken-Ø	150 mm

maks. omdrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. luftbehov	396 l/min
Producentbetegnelse	Dynaorbital 152 mm
Afstand	2,5 mm
Produkttype	Excentersliber

## Tilbehør

Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 320	567775 320
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 800	567775 800
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 240	567775 240
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 400	567775 400
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 180	567775 180
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 120	567775 120
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 40	567775 40
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 80	567775 80
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 600	567775 600
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 60	567775 60