

Garant**Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860050 2000
GTIN	4045197559739
Artikelklasse	81D

Beskrivelse**Udførelse:**

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.

Bevægelig spændearm **med glidesikring**, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.

Uden beskyttelseshætte.

Norm:

DIN 5117

Reservedel:

Beskyttelseshætte nr. 860051.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	35×11 mm
-----------------------	----------

Spændvidde	2000 mm
Udladning	120 mm
Produkttype	Skruevinge

Tilbehør

Trykkappesortiment 12 dele Type 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------