



## LED-EX-lommelygte med batterier, Type: 4AA2B



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Højtydende LED-lygte**, stødsikker, støv- og vandtæt.

Eksplodingsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

Med **LED-reflektortechnologi. Tostrålet LED-sikkerhedslampe med primærlys og sekundærlys**, frontstråle til primærlys (lyser fremad), drejekontakt til sekundærlys (lyser nedad på fødderne). Ingen reduktion af driftstiden ved brug af begge lysstråler på samme tid.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 4x batteri nr. 081557 LR6.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	Mignon, AA
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Vægt	153 g
Lysnet	170 lm
Hoved-Ø	35 mm
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	zone 20
Farve, hus	gul

Antal medfølgende batterier	4
Brændetid	6 h
Lysnet, trin 2	20 lm
Samlet længde	158 mm
Egenskab	Egnet til Ex-område
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081551 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081552 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081553 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081554 LR6
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081559 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6